

PURETECH

PVR125X37-Ø15

EAN 4031582321289

Numer zamówienia 00030754



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,488 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko walcowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	37 mm
Średnica otworu Oś	15 mm
Długość piasty	58 mm
Twardość Bieżnia (A)	85 Shore A

PURETECH

PVR125X37-Ø15

EAN 4031582321289

Numer zamówienia 00030754



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

