

## LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Lumina
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	56 mm
Общая ширина	55 mm
Общий вес	0,07 kg

## КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полипропилен
Форма Вилы	Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Офсет (Смещение)	20 mm
Радиус поворота	52 mm
Поворотное соединение	104 mm
Диаметр купола	0 mm

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Серый цвет дорожного движения А (RAL7042)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	10 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	10 mm
Твердость Протектор (А)	87 Береговая А

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга В10
Диаметр отверстия Болт	8 mm

# LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473

Номер заказа 00071465

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

