

MAXTECH

UAO160X40-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Maxtech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	400 kg
Capacidad de carga estática	800 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,54 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	58 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	60 Shore D

MAXTECH

UAO160X40-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

