PRODUKTINFORMATION

AGILA

2470YGO100P50

EAN 4031582343380



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	80 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	135 mm
Samlet bredde	60 mm
Samlet vægt	0,59 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	38 mm
Udfaldsradius	88 mm
Udfaldsdiameter	176 mm
Dome-diameter	60 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Leje	Glideleje
Hjul farve	Sølvgrå (svarende til RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	77 mm
Pladebredde	67 mm
Længde på pladehul (minimum)	46,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)	51,5 mm
Pladehulbredde (minimum)	56 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	61,5 mm
Pladehullets diameter	8,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2470YGO100P50

EAN 4031582343380

Bestillingsnummer 00036788

Product Drawings





