

## ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                          |
| Type                         | Vast Wielen                   |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 300 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 560 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch draagvermogen       | 600 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |
| Totale hoogte                | 164 mm                        |
| Totale breedte               | 117 mm                        |
| Totaal gewicht               | 1,87 kg                       |

## BEHUIZING

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zeer zwaar |
| Vork Vorm                  | Breed, Versterkt       |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd     |

## WIEL

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness                | zacht                                  |
| Materiaal wielkern            | Aluminium                              |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Precisie kogellagers                   |
| As                            | Geschroefd met moer                    |
| Wielkleur                     | Jet black (vergelijkbaar RAL9005)      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer          |
| Diameter                      | 125 mm                                 |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                                  |
| Breedte wielkern              | 50 mm                                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 67 Shore A                             |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 117 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

