

## NOVATECH

ETP095x40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Produkta nosaukums                   | Novatech |
| Korpusa tips                         | Ritenis  |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 400 kg   |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē       |
| Nerūsējošais                         | Nē       |
| Statiskā kravnesība                  | 800 kg   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C    |
| Kopējais svars                       | 1,59 kg  |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Tērauds, dzelzs                  |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 95 mm                            |
| Protektora platums     | 40 mm                            |
| Ass atveres diametrs   | 20 mm                            |
| Rumbas garums          | 45 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Gultņa veids           | 6204ZV                           |

