

MONTAGEPLAAT

P10-40X17 / 8

EAN 4031582320114
Bestelnummer 00071744

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Corrosieweerstand



KERNKENMERKEN

| | |
|--------------------------|--------------|
| Productnaam | Montageplaat |
| Type | Accessoire |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 40 kg |
| Statisch Draagvermogen | 80 kg |
| Totale hoogte | 8 mm |
| Totaal gewicht | 0,042 kg |

BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Type bevestiging | Stift met U-vormige plaat |
| Lengte plaat | 40 mm |
| Breedte plaat | 17 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 32 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 32 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 4 mm |