

# ZETA

4681UAP160P63

EAN 4031582399899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto           | Zeta                                  |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte      |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 350 kg                                |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 280 kg                                |
| Capacidad de carga estática   | 700 kg                                |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                                 |
| Altura total                  | 200 mm                                |
| Peso total                    | 3,389 kg                              |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje                                | Enroscado con tuerca             |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 160 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |

## SOPORTE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Material                 | Chapa de acero, muy pesada                 |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado                           |
| Rodamiento giratorio     | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Desplazamiento           | 55 mm                                      |
| Interferencia de giro    | 230 mm                                     |

## AJUSTE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 137 mm            |
| Anchura de la placa                        | 105 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm            |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# ZETA

4681UAP160P63

EAN 4031582399899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

