INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# GALEA

5071PJP100P30-10

EAN 4031582378849



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●●○ |
| Kustības troksnis | ●●●●○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Galea |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 100 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 139 mm |
| Kopējais platums | 66 mm |
| Kopējais svars | 0,48 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Slēgts |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 128 mm |
| Grozāms savienojums | 256 mm |
| Kupola diametrs | 59 mm |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 30 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5071PJP100P30-10

EAN 4031582378849

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings




