

COMPACTA

1430PJI032P60-38x32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Compacta
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	70 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	140 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	42.5 mm
总宽度	26 mm
总重量	0.05 kg

支架

外壳材料	钢板，轻型
支架形状	宽
旋转轴承	单滚珠座圈
颜色	蓝色钝化
偏移量	11 mm
旋转半径	27 mm
转向干涉	54 mm
圆顶直径	26.5 mm
螺纹直径	0 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	32 mm
胎面宽度	15 mm
轮体宽度	15 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	38 mm
上板宽	32 mm
上板孔长度（最大）	24 mm
上板孔宽度（最大）	30 mm
上板孔直径	4.2 mm
阀杆长度	15 mm

COMPACTA

1430PJI032P60-38x32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

