


## NOVATECH

RK.ETP085X80-Ø47X15,5

EAN 4031582369571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Nome del prodotto                   | Novatech |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota    |
| Portata a 3 km/h                    | 800 kg   |
| Portata statica                     | 1600 kg  |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C    |

## RUOTA

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo          | Non definito           |
| Materiale del battistrada    | Polipropilene, morbido |
| Diametro                     | 85 mm                  |
| Larghezza battistrada        | 80 mm                  |
| Durezza del Battistrada (A)  | 92 Shore A             |
| Diametro cuscinetto a sfere  | 47 mm                  |
| Larghezza cuscinetto a sfere | 15,5 mm                |

## DISEGNI TECNICI

