PRODUKTINFORMATION

ANIKA

5920UAI055L51-10

EAN 4031582406351



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Anika
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	57 mm
Samlet bredde	37 mm
Samlet vægt	0,07 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Udfaldsradius	47 mm
Udfaldsdiameter	94 mm
Dome-diameter	18 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	55 mm
Hjulbane bredde	11 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ANIKA


5920UAI055L51-10

EAN 4031582406351

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger





Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH