

AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358209
Bestelnummer 00063721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|--|
| Productnaam | Agila care |
| Type | Wielen met centrale , Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | ✓ |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 188 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Totaal gewicht | 1,114 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|---|
| Materiaal wielkern | Polyamide, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 150 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 91 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|--------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 45 mm |
| Zwenk radius | 120 mm |
| Draaicirkel | 240 mm |
| Diameter koepel | 60 mm |

FITTING

| | |
|-------------------------------|---|
| Type bevestiging | Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant |
| Diameter Bout | 32 mm |
| Lengte Bout | 51 mm |
| Schroefdraad positie | 7 mm |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten | 4 |

AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358209
Bestelnummer 00063721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

