

COMPACTA

1430POIO25P60-35X30

EAN 4031582336658

Номер на поръчката 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Compacta
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	10 kg
Статичен Товароносимост	20 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	36 mm
Обща ширина	24 mm
Общо тегло	0,03 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	25 mm
Ширина на Резба	12 mm
Ширина на тялото	12 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, лек
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Едно направляваща топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	9 mm
Радиус на завъртане	21,5 mm
Интерференция при завъртане	43 mm
Диаметър на купол	24,5 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	35 mm
Ширина на плаката	30 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	23 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	28 mm
Диаметър на отвора на плаката	4,2 mm

СОМРАСТА

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Номер на поръчката 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

