

INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164
Bestelnummer 00030908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral
Behuizingstype	Wielen met centrale , Totale vergrendeling
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/h	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	158 mm
Totale breedte	62 mm
Totaal gewicht	0,991 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
	IF product design award
	Red Dot Design Award

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Loopvlak	Leigrijs (vergelijkbaar met RAL7015)
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Geïntegreerde garenbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	91 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	35 mm
Zwenk radius	97,5 mm
Draaicirkel	195 mm
Diameter koepel	62 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	96 mm
Schroefdraad positie	19 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten	2
Tip	Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164

~~Bestandnummer 00000000~~



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award

INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164
Bestelnummer 00030908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

