

# NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Numéro de commande 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	115 mm
Diamètre du trou de l'Axe	30 mm
Longueur de moyeu	115 mm
Largeur du corps	115 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6006

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	850 kg
Capacité de charge à 6 km/h	680 kg
Statique Capacité de charge	1700 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	1,524 kg

# NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Numéro de commande 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

