

## MAXTECH

UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Maxtech                       |
| Typ                            | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 500 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 1000 kg                       |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -40 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Waga całkowita                 | 1,04 kg                       |

## KOŁO

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko              | Łożysko walcowe    |
| Ośłony gwintu        | Bez ośłony gwintu  |
| Średnica             | 200 mm             |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm              |
| Średnica otworu Oś   | 20 mm              |
| Długość piasty       | 58 mm              |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D         |

