

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Puretech air

Tipo Roda

Capacidade de carga a 3 km/h 200 kg

Capacidade de carga estática 400 kg

Peso geral 2,665 kg

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
	macio
Material do piso da roda	Roda pneumática, perfil de bloco
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	400 mm
Largura do Piso	100 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	74 mm
Dureza do Piso (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029

DESENHOS TÉCNICOS

