

# LUMINA

A520POI040S70-8X15/8 9011

EAN 4031582389722



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	30 kg
Portata statica	60 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	44 mm
Larghezza complessiva	38 mm
Peso complessivo	0,04 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore battistrada	Nero grafite (RAL9011)
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	40 mm
Larghezza battistrada	6 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	6 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Polipropilene
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Nero grafite (RAL9011)
Disassamento	11,5 mm
Raggio di piroettamento	36 mm
Ingombro di piroettamento	72 mm
Diametro cuffia superiore	0 mm
Diametro filettatura	8 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Lunghezza perno	15 mm