

MAXTECH

PNP200x50-Ø8 HL53 GRIS

EAN 4031582439656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-------------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto | Maxtech |
| Tipo | Aro |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso total | 0.07 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness | blando |
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Espumado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 8 mm |
| Longitud del cubo | 53 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 70 Shore A |

MAXTECH

PNP200x50-Ø8 HL53 GRIS

EAN 4031582439656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

