

MAXTECH

PNP200x50-Ø8 HL53 GRIS

EAN 4031582439656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Maxtech
Tipo	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.07 kg

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Espumado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	53 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	70 Shore A

MAXTECH

PNP200x50-Ø8 HL53 GRIS

EAN 4031582439656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

