



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Novatech

Typ obudowy Koło

Nośność przy 3 km/h 700 kg

Nośność statyczne 1400 kg

Zakres temperatur (minimalny) -20 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 60 °C

Waga całkowita 1,004 kg

KOŁO

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	82 mm
Szerokość Bieżnia	70 mm
Średnica otworu Oś	17 mm
Długość piasty	75 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Typ łożyska	6303
Typ uszczelnienia	B
Odpowiedni do	jungheinrich_mic

RYSUNKI TECHNICZNE

