INFORMACJE O PRODUKCIE

STYLEA

5920UOI065B10-11x20 DOM32

EAN 4031582310870



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●●
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	72 mm
Szerokość całkowita	46 mm
Waga całkowita	0,12 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Promień działania koła	53 mm
Zasięg działania koła	106 mm
Średnica kopuły	32 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	7 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920UOI065B10-11x20 DOM32

EAN 4031582310870

Numer zamówienia 00078717

Product Drawings

