

# OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Omikron flex                                    |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора                        |
| Стандартний                        | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 900 kg  |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 600 kg  |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1800 kg   |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C  |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C   |
| Загальна висота                    | 272 mm  |
| Загальна вага                      | 11 kg   |

## КОЛЕСО

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Матеріал тіла           | Чавун                             |
| Матеріал протектору     | Ultratech поліуретановий, Відлтий |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник   |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем           |
| Діаметр                 | 200 mm                            |
| Протектор               | 50 mm                             |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                   |

## КРОНШТЕЙН

|                     |   |
|---------------------|---|
| Матеріал            | Литий чавун або циліндр, важкий               |
| Вила Форма          | Спеціальна функція                            |
| Поворотний вузол    | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною |
| Офсет (Зсув)        | 100 mm  |
| Радіус повороту     | 200 mm  |
| Поворотне з'єднання | 400 mm  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 140 mm              |
| Ширина тарілки                            | 110 mm              |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm              |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 13 mm               |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору        | 105 mm              |