


## E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                                              |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Име на продукта                                              | E-Drive ultimate                                                              |
| Тип                                                          | Задвижващ модул                                                               |
| Електропроводим                                              | Не                                                                            |
| Неръждаемост                                                 | Не                                                                            |
| Температурен диапазон (минимален)                            | 5 °C                                                                          |
| Температурен диапазон (максимален)                           | 40 °C                                                                         |
| Обща ширина                                                  | 190 mm                                                                        |
| Общо тегло                                                   | 8.23 kg                                                                       |
| Дължина                                                      | Макс. 315 mm (задействано спешно освобождаване)                               |
| Диаметър на колелото                                         | 125 mm, граница на износване 115 mm                                           |
| Резба Колело                                                 | Плътна гума, без маркировка, Бръснач A 63                                     |
| ширина на колелото                                           | 35 mm                                                                         |
| Ширина                                                       | 178 mm                                                                        |
| Максимална сила на тягата                                    | 32                                                                            |
| Максимална сила на повдигане /400 сила на контактно налягане |                                                                               |
| Височина в начална позиция                                   | 140 mm                                                                        |
| Височина на инсталация                                       | 170 mm                                                                        |
| Аварийно освобождаване                                       | Механичен                                                                     |
| Вид защита                                                   | IPX4 (разпръскване на вода от всички страни, всички щепсели са включени)      |
| Допустима околна температура                                 | Работна температура от 5°C до 40°C, влажност на въздуха 90 %, без кондензация |
| Тегло                                                        | 8 kg                                                                          |
| Максимална скорост                                           | 4 km/h                                                                        |
| ПРОСВЕТ                                                      | 30 mm                                                                         |
| Неравности на земята (минимум)                               | -15 mm                                                                        |
| Неравности на земята (максимална)                            | 15 mm                                                                         |
| Допустима температура на съхранение (минимална)              | -10 °C                                                                        |
| Допустима температура на съхранение (максимална)             | 45 °C                                                                         |

# E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Номер на поръчката 00066143

**ВИЛКА**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Материал на корпуса | Електрически   |
| Форма Вилица        | Шофиране       |
| Цвят                | Синьо покритие |

**КОЛЕЛО**

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                                      |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер                 | Колело с фланец                               |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)                       |
| Диаметър              | 125 mm                                        |
| Ширина на Резба       | 40 mm                                         |
| Ширина на тялото      | 40 mm                                         |
| Твърдост на Резба (A) | 63 Бръснач A                                  |

**ПРИЛЯГАНЕ**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
|----------------|-------------------|



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Номер на поръчката 00066143

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

