

# COMPACTA

1430PJI025P60-35X30 TES

EAN 4031582456516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	86 mm
Largeur totale	24 mm
Poids	0,071 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	25 mm
Largeur du bandage	12 mm
Largeur du corps de roue	15 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Simple rangée de billes
Couleur	Zingué bleu
Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	82 mm
Diamètre d'encombrement	164 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	35 mm
Largeur de la platine	30 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	23 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Diamètre des trous de la platine	4,2 mm

# COMPACTA

1430PJI025P60-35X30 TES

EAN 4031582456516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

