



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	400 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	800 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	1.24 kg

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 검은색, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	46 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	60 mm
차체 너비	46 mm
트레드의 경도(A)	63 Shore A

