

## GALEA

5075PJH100R05-22X40

EAN 4031582379242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Galea                            |
| Тип                                | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела     |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 139 mm                           |
| Обща ширина                        | 66 mm                            |
| Общо тегло                         | 0,591 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                    |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук           |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                   |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 30 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                    |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Полиамид               |
| Форма Вилица                | Затворен               |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 40 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 128 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 256 mm                 |
| Диаметър на купол           | 59 mm                  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Тип на фитинга   | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 22 mm              |
| Дължина на Болт  | 40 mm              |

# GALEA

5075PJH100R05-22X40

EAN 4031582379242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

