PRODUKTINFORMATION

ULTRATECH

FCP 160x50-Ø20 HL60

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Ultratech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	800 kg
Belastning ved 6 km/t	640 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	2,57 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Ultratech polyurethan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Safirblå (RAL5003)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ULTRATECH

FCP 160x50-Ø20 HL60

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ULTRATECH

FCP 160x50-Ø20 HL60

