

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numéro de commande 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Matériau du corps | Fonte |
| | souple |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue | Noir de jais (similaire à RAL9005) |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 300 mm |
| Largeur du Bandage | 85 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 30 mm |
| Longueur de moyeu | 90 mm |
| Largeur du corps | 85 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 67 Shore A |

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ● ● ● ●

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | Puretech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h | 960 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 800 kg |
| Statique Capacité de charge | 1600 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids global | 9,8 kg |

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numéro de commande 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

