

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144
Broj porudžbine 00830235

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Omikron
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	3840 kg
Nosivost na 6 km/h	3200 kg
Statički Nosivost	7680 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	470 mm
Ukupna težina	46,95 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik od limova, težak
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	400 mm
Širina omotac	100 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	Pravo

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	250 mm
Širina ploče	200 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	210 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	160 mm
Prečnik otvora ploče	17 mm

TEHNIČKI CRTEŽI

