

# ALPHA STAINLESS

8477UOD100P30-11

EAN 4031582377200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●●

## 核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	150 kg
不锈	✓
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	128 mm
总重量	0.863 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承，不锈钢
轴	用螺母拧紧
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	不锈钢，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	41 mm
转向干涉	242 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UOD100P30-11

EAN 4031582377200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

