



ROUE


Tread profile	convexe
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	9 mm
Longueur de moyeu	49 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.41 kg




NOVATECH

ITP 100x40-Ø12 NL49 cy incl. A-set

EAN 4031582365495

Numéro de commande 00845115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.