

ALPHA

3477PIJ100P62

EAN 4031582335514
Broj porudžbine 00001422

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	75 kg
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	128 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	1,03 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	35 mm
Širina tela	35 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
offset	41 mm
okretni radijus	123 mm
Otpor okretanju	246 mm
Prečnik kupole	75 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	105 mm
Širina ploče	80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA



3477PIJ100P62

EAN 4031582335514

Broj porudžbine 00001422

TEHNIČKI CRTEŽI

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

