

# KAPPA LOAD

9652ITP250P63 flat kick pedal

EAN 4031582445305



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Kappa load                                             |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen                             |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 1000 kg                                                |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                                    |
| Roestvrij                    | Nee                                                    |
| Statisch draagvermogen       | 2000 kg                                                |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                                                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                                                  |
| Totale hoogte                | 305 mm                                                 |

## BEHUIZING

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm                  | Breed, Versterkt                   |
| Zwenklager                 | Rollager                           |
| Offset                     | 61 mm                              |
| Zwenk radius               | 187 mm                             |
| Draaicirkel                | 374 mm                             |
| Lubrication nipple         | 1                                  |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tread profile                 | vlak                          |
| Materiaal wielkern            | Aluminium                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten         |
| Lagering                      | Precisie kogellagers          |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 250 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 55 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                    |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 135 mm             |
| Breedte plaat               | 110 mm             |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9652ITP250P63 flat kick pedal

EAN 4031582445305



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

