

NOVATECH

FTP 125X40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745

Numer zamówienia 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●●○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	480 kg
Nośność przy 6 km/h	400 kg
Nośność statyczne	800 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	1,51 kg

KOŁO

Materiał ciała	Żeliwo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	50 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D
Typ łożyska	6204ZV
Odpowiedni do	bt

NOVATECH

FTP 125X40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745

Numer zamówienia 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

