TERMÉKINFORMÁCIÓK

# GALEA

## 5071PJP125R05-28x40

EAN 4031582368482



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ● ○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Galea |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 162 mm |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Poliamid |
| Villa alakja | Zárt |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 205 mm |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 30 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője | 28 mm |
| Csavar hossza | 40 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5071PJP125R05-28x40

EAN 4031582368482

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH