PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	80 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	76 mm
Samlet bredde	64 mm
Samlet vægt	0,12 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Hvidt aluminium (RAL9006)
Udfaldsradius	60 mm
Udfaldsdiameter	120 mm
Dome-diameter	22 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	10 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Bestillingsnummer 00074039

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH