

DURATECH

TOP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582331189

Номер заказа 00832612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	85 mm
Ширина Протектор	70 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	70 mm
Ширина тела	70 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6204

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	750 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	600 kg
Грузоподъемность статическая	1500 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,543 kg

DURATECH

TOP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582331189
Номер заказа 00832612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

