ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.39 kg

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Неопределено
Материал на реазбата	Полипропилен, мек
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	40 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Номер на поръчката 10011100

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH