

KAPPA LOAD

9651TOO200P63



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ○ ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa load
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	1200 kg
Nosivost na 6 km/h	1000 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	2400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	245 mm
Ukupna težina	4.77 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusk	siroko, Ojacano
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
ofset	59 mm
okretni radijus	159 mm
Otpor okretanju	318 mm
Lubrication nipple	1

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA LOAD

9651TOO200P63



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

