

## ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numer zamówienia 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Elastech                      |
| Typ obudowy                    | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 160 kg                        |
| Nośność statyczne              | 320 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Waga całkowita                 | 0,387 kg                      |

## KOŁO

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Materiał ciała       | Niezdefiniowany      |
| Materiał bieżni      | Polipropylen, miękki |
| Średnica             | 125 mm               |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                |
| Twardość Bieżnia (A) | 63 Shore A           |

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numer zamówienia 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

