

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numer zamówienia 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	160 kg
Nośność statyczne	320 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,387 kg

KOŁO

Materiał ciała	Niezdefiniowany
	miękki
Materiał bieżni	Polipropylen, miękki
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

RYSUNKI TECHNICZNE

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

