

# ANIKA

5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Anika
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	57 mm
Totale breedte	37 mm
Totaal gewicht	0,65 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	55 mm
Breedte Loopvlak	11 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	64 mm
Draaicirkel	128 mm
Diameter koepel	18 mm

## FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm



# ANIKA

5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

