



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	ICS
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	141 mm

휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	40 Shore D

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	스텝, 회전
오프셋	37 mm
회전 간섭	199 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 길이	95 mm
플레이트 너비	70 mm
플레이트 홀 길이(최소)	44.45 mm
플레이트 홀 길이(최대)	52 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	72 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	76 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

