

# ALPHA

3477ITP200P63

EAN 4031582380620  
Broj porudžbine 00032643

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                           |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema    |
| Nosivost na 4 km/h             | 350 kg                          |
| Nosivost na 6 km/h             | 150 kg                          |
| Statički Nosivost              | 700 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                           |
| Sveukupna visina               | 240 mm                          |
| Ukupna širina                  | 96 mm                           |
| Ukupna težina                  | 3,218 kg                        |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Aluminijum               |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Metalni                  |
| štitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 200 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materijal       | Čelični list, težak |
| oblik viljuska  | siroko              |
| okretni lezaj   | Dve lopte           |
| Boja            | plavo cinkovano     |
| ofset           | 55 mm               |
| okretni radijus | 167 mm              |
| Otpor okretanju | 334 mm              |
| Prečnik kupole  | 96 mm               |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ALPHA

3477ITP200P63

EAN 4031582380620  
Broj porudžbine 00032643



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

