



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	140 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	110 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	280 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,3 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers (RS/2RS)
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	14 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

