

AGILA

2475DYK050P40

EAN 4031582344363

Número de comanda 00028594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nom del producte | Agila |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Conducció elèctrica | ✓ |
| Tracidad de carga estàtica | 80 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C |
| Alçada total | 69 mm |
| Àmplia general | 43 mm |
| Pes total | 0,255 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material corporal | Acero de huellas |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, negre, conductor elèctric |
| El Bearing | Rodament de boles cònic |
| Roda de color | Passivat blau |
| Protectors de fil | Amb la guardaespallles |
| Diametralització | 50 mm |
| Banda de rodadura ample | 19 mm |
| Corporació ample | 19 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

SUPPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 24 mm |
| Scio de giro | 82 mm |
| Sterferencia de giro | 164 mm |
| Dome Dictel | 41 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Tipus de Fitting | Placa de placa |
| Placa llarga | 60 mm |
| Placa ampla | 60 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 38 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 48 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 38 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 48 mm |
| Placa de diàmetre | 6,3 mm |

AGILA

2475DYK050P40

EAN 4031582344363
Número de comanda 00028594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

