PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	50 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	71 mm
Samlet bredde	57 mm
Samlet vægt	0,32 kg

GAFFEL

Farve	Hvid
Udladning	30 mm
Udfaldsradius	51 mm
Udfaldsdiameter	102 mm
Dome-diameter	57 mm

HJUL

Leje	Rulleleje , dæmpet
Hjul farve	Sort
Diameter	42 mm
Hjulbane bredde	19 mm
Fælgbredde	19 mm

MONTERING

Bolt Huldiameter	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


FOOTMASTER


FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Bestillingsnummer 00062075

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH