

## КАРРА

9681SEP200P63 CL67

EAN 4031582364682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ● |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Карра                                          |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры     |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 600 kg                                         |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 500 kg                                         |
| Электропроводящий                  | Нет                                            |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                            |
| Грузоподъемность статическая       | 1000 kg                                        |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C                                          |
| Общая высота                       | 245 mm                                         |
| Общая ширина                       | 110 mm                                         |
| Общий вес                          | 6,79 kg                                        |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Чугун или кованый чугун, тяжелый                |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                              |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                         |
| Офсет (Смещение)      | 59 mm                                           |
| Радиус поворота       | 160 mm                                          |
| Поворотное соединение | 320 mm                                          |
| Lubrication nipple    | 1                                               |
| Диаметр купола        | 111 mm                                          |

## КОЛЕСО

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Tread hardness          | мягкий                                     |
| Материал корпуса        | Листовая сталь, тяжелая                    |
| Материал протектора     | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник           |
| Ось                     | Винт с гайкой                              |
| Цвет Колесо             | Черный (аналог RAL9005)                    |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                           |
| Диаметр                 | 200 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 50 mm                                      |
| Ширина тела             | 50 mm                                      |
| Твердость Протектор (A) | 67 Береговая A                             |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 135 mm                 |
| Ширина пластины                          | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# KAPPA

9681SEP200P63 CL67

EAN 4031582364682

Номер заказа 00838220

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

